



Topnøglesortiment 1/4"-firkant 25 dele



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

630380

GTIN

4000896203383

Artikelklasse

630

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Med skralde i massivt stål, vinklet 15°, reverserbar.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant / møtrikker med gevind M2 – M8 og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 – M8.

Til Pozidriv- og Phillips-skruer med gevind M2 – M5, ligekærviskruer med gevind M2,5 og til indvendige Torx®-skruer med gevind M3 – M8.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Topnøgleindsatser 6-kant: 7 stk. str. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

Bits, C 6,3, til indvendig sekskant: 4 stk. str. 3; 4; 5; 6 mm

Bits, C 6,3, til Phillips-skruer: 2 stk. str. 1; 2

Bits, C 6,3, til Pozidriv: 2 stk. str. 1; 2

Bit, C 6,3, til ligekærv: 1 stk. str. 0,6×4,5

Bits, C 6,3 til indvendig Torx® med stift: 6 stk. str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bit-skralde, D 6,3: 1 stk. til 1/4 tomme bits C 6,3

Universalholder, D 6,3: 1 stk. til 1/4 tomme bits C 6,3
Forbindelseskraft: 1 stk. sekskantkobling C 6,3 - firkant 1/4 tomme
Opbevaring i: Kunststofboks

Teknisk beskrivelse

Antal dele	25
Drivprofil	Skruetrækker til TORX®-skruer med boring
Drivprofil	Unbrakonøgle
Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Drivprofil	Ligekærv-skruetrækker
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Drivfirkant	1/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	5,5-13 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	3-6 mm
Emballage	Kunststofboks
Længde	125 mm
Bredde	87 mm
Højde	38 mm
Produkttype	Topnøgle