

Garant**Medløbende centrerkonus, stump, Største Ø / morsekonus: 125/5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	323000 125/5
GTIN	4045197774774
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Konussen er stump fortil.**
- **Specielt kraftig konstruktion med overdimensioneret stærkt leje.**
- **Lejet er forsynet med et specialsmøremiddel og skal ikke vedligeholdes.**
- **Centrerkonus og konusskaft er lavet i materiale af høj kvalitet, fuldstændigt hærdede og finslebne.**

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspidser fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter ompændingen føres centerspidseren så i.

Anvendelse:

Til bearbejdning af **hule elementer, rør** osv. Specielt egnet til tung spåntagning samtidig med krav om høj præcision.

Teknisk beskrivelse

Maksimal rundløbsfejl	0,007 mm
Mindste Ø	50 mm
Morsekonus	5
maks. omdrejningstal	3000 min ⁻¹

til emnevægt på D	1800 kg
til emnevægt på D1	1400 kg
Konusvinkel a	75 grader
Hovedlængde L	92 mm
Produkttype	Centerspids