

**Garant****Medløbende centrerkonus, stump, Største Ø / morsekonus: 200/6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	323000 200/6
GTIN	4045197774811
Artikelklasse	31Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Konussen er stump fortil.**
- **Specielt kraftig konstruktion med overdimensioneret stærkt leje.**
- **Lejet er forsynet med et specialsmøremiddel og skal ikke vedligeholdes.**
- **Centrerkonus og konusskaft er lavet i materiale af høj kvalitet, fuldstændigt hærdede og finslebne.**

**Beskrivelse:**

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter ompændingen føres centerspidsen så i.

**Anvendelse:**

Til bearbejdning af **hule elementer, rør** osv. Specielt egnet til tung spåntagning samtidig med krav om høj præcision.

**Teknisk beskrivelse**

Mindste Ø	50 mm
Morsekonus	6
maks. omdrejningstal	1800 min <sup>-1</sup>
Maksimal rundløbsfejl	0,01 mm

til emnevægt på D	2800 kg
til emnevægt på D1	1800 kg
Konusvinkel a	75 grader
Hovedlængde L	136 mm
Produkttype	Centrerspids