

**HOLEX**

## Tung high performance-skruetvinge helt i stål med specialtrykhætte, Spændvidde: 500mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	861320 500
GTIN	4045197775108
Artikelklasse	82C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Skinne og fast bøjle i trukket blankstål (specialprofil), sejhærdede og el-galvaniserede. Glidebøjle i stål, sænksmedet, sejhærdet og el-galvaniseret. Slidstærk, letgående stål-spindel med trapezgevind. Lang levetid takket være varmebestandig specialtrykplade med sinterstålindlæg. Sejhærdet og bruneret spindel med forskydeligt T-greb.

Kan svinges op til 30°.

#### Anvendelse:

Til tunge og meget tunge opgaver ved fastspænding af emner i stålindustrien, smedeværksteder, lastbil- og maskinindustrien osv. Den bevægelige specialtrykhætte gør det muligt at spænde skrå emner. **Maks. spændetryk op til ca. 22000 N.**

### Teknisk beskrivelse

Vægt	6,6 kg
Tværsnit, glideskinne	40×20 mm
Udladning	175 mm

Spændvidde	500 mm
Produkttype	Skruetvinge

---

**Tilbehør**

Trykplade Type GSV	861121 GSV
Trykplade Type GSP	861121 GSP