



Pladespænder, Spændvidde: 55 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	861620 55
GTIN	4008158027050
Artikelklasse	83K

Beskrivelse

Udførelse:

Manuelle vakuumpumper til maks. sugekraft og dermed højeste vandrette spændekraft. Højdeforskelle kan udlignes med greb på styreskiner. Ved at vippe spændearmene på vakuumsugerne ned frembringes et undertryk, og pladespænderen suger sig automatisk fast på pladen.

Anvendelse:

Til fastspænding og positionering af komponenter med glat overflade, f.eks. keramik, granit, Corian®, kunststof, pladestål og glas.

Bemærk:

Tøm pladespænderen, når den ikke bruges, for at undgå en vedvarende deformation af gummiskiverne.

Hæverter finder du på fra nr. 086200.

Maks. spændekraft: 260 N

Hel længde: 361 mm

Teknisk beskrivelse

Spændvidde	55 mm
Maks. spændekraft	260 N
Hel længde	361 mm
Vægt	1,55 kg
Bredde	147 mm

Produkttype

Skruetvinge