

**Garant****Stikdrejeholder, Venstre, Skaftstørrelse: 12mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273911 12     |
| GTIN                | 4045197777270 |
| Artikelklasse       | 21W           |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Til **højre holdere** skal du anvende **højre platter**, til **venstre holdere** skal du anvende **venstre platter**.

**Teknisk beskrivelse**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Funktionsbredde L <sub>4</sub> | 16,2 mm    |
| Skaftstørrelse                 | 12 mm      |
| Samlet længde L                | 100 mm     |
| Frilængde                      | 1,2 mm     |
| Vendeplatteskrue               | 279815 13  |
| Hovedlængde L <sub>1</sub>     | 21,4 mm    |
| Indsatstype                    | Venstre    |
| Indvendig køling               | nej        |
| aksial stikning mulig          | nej        |
| Produkttype                    | Skærholder |

**Tilbehør**

|  |             |
|--|-------------|
| Klemmeskrue Type 13  | 279815 13   |
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15            | 674248 TX15 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500  |