

**Garant****ZeroClamp basisplade (efter maskintype/bord), Type: 14014****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360014 14014
GTIN	4045197777188
Artikelklasse	310

**Beskrivelse****Udførelse:**

Centreringsborings-Ø 25 H7 til montering af en centreringsindsats. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

**Materiale:**

**Basisplade** i førsteklasses aluminium, overfladebehandlet.

Alle komponenter i spændetoppen i rustfrit eller korrosionsbeskyttet stål.

**Specialtilbehør:**

Spændebolt nr. 360025, tilslutningsblok nr. 360017 str. 12808 og str. 12805.

**Bemærk:**

Illustrationen kan afvige afhængigt af maskintype.

**Teknisk beskrivelse**

Passer til maskintype	MAZAK VARIAX 500
Ø A	500 mm

Spændetop-Ø	120 mm
Centermål S	200 mm
Højde H	44 mm
Antal spændetoppe	4
Bredde B	400 mm
Type	14014
Krydsstikmål	nej
Serie	ZeroClamp
Produkttype	Basisplade

## Tilbehør

ZeroClamp dækplade til basisplade Type 18290	360021 18290
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M16	360025 18M16
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 16M10	360025 16M10
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 25M10	360025 25M10
ZeroClamp tilslutningsblok Type 12808	360017 12808
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp tilslutningsblok Type 12805	360017 12805

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type  
16M8

360025 16M8

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type  
25M10/138

360025 25M10/138

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type  
12M10

360025 12M10

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type  
25M16/138

360025 25M16/138

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type  
18M12

360025 18M12