

Koken**IMPACT-sæt, 13 dele, 6-kantede, 1/2 tomme lang****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	651205
GTIN	4991644506187
Artikelklasse	63R

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Komprimeret IMPACT-sortiment til de mest gængse skrueopgaver. Opbevaring i robust metalboks.

Norm:**DIN 3129****Materiale:**

Krom-molybdæn-stål, manganfosfateret.

Indhold:

1 topnøgle af hver: 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle
Antal dele	13
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsatser, 1/2 tomme,
inklusive aftrækker Type 4

651790 4

Forbindelsesstift til indsatser, 1/2 tomme Øxlængde 3X20
mm

651900 3X20

Forbindelsesstift til indsatser, 1/2 tomme Øxlængde 3X25
mm

651900 3X25

Gummiring til indsatser, 1/2 tomme Ø 25 mm

651800 25

Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsatser, 1/2 tomme,
inklusive aftrækker Type 3

651790 3

Gummiring til indsatser, 1/2 tomme Ø 30 mm

651800 30