

**Magnesium-grebstvinge "KliKlamp KLI", Spændvidde: 120mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	860750 120
GTIN	4008158027227
Artikelklasse	83K

Beskrivelse**Udførelse:**

Glidebøjle og fast bøjle i **magnesium** (fremstillet med trykstøbning), **meget fast og ekstremt let**. Skinne i trukket blankstål, el-galvaniseret. Spændearm, bevægelig trykplade og låseknop i **glasfiberarmeret kunststof, brudsikre**. Fast bøjle med aftagelig kunststofhætte, derunder krydsprisme til at spænde runde dele med. Spændearm med selvlåsende kliksegment. Åbnes med udløsningsknop.

Anvendelse:

Til **hurtig** og nem **spænding med middelhøjt spændetryk**.

Teknisk beskrivelse

Vægt	0,26 kg
Tværsnit, glideskinne	20×5 mm
Udladning	80 mm
Spændvidde	120 mm
Producentbetegnelse	KLI

Produkttype

Skruetvinge