



Vinkelspænder, Maksimal spændvidde: 100 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	862510 100
GTIN	4027474564810
Artikelklasse	83U

Beskrivelse

Udførelse:

Støbejerns-basisenhed med faste, rent bearbejdede kontaktflader (spændevinkel 90°). Bevægelig spændekæbe til **forskellige materialetværsnit**.

Anvendelse:

Til vinkelnøjagtig spænding af emner ved svejsning eller til monteringsopgaver.

Vægt: 2,8 kg

Teknisk beskrivelse

Vægt	2,8 kg
Maksimal spændvidde	100 mm
Produkttype	Vinkelspænder