

Garant**NC-højtryksspænder HiPo Clamp med kraftforstærker, Type: 125****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360465 125
GTIN	4045197777904
Artikelklasse	31F

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Parringsnøjagtighed 0,02 mm.**
- **Fikseringsmålet passer til de gængse fabrikater.**
- **Universel konstruktion til forskellige bakkesystemer.**
- **Føringsbane, induktionshærdet.**
- **Fuldstændigt lukket spindel (lavt rengøringsbehov).**
- **Gevindboringer til emnestop på begge sider.**
- **Inklusive boringer 18M16 til nulpunktspændesystem, centermål 200 mm.**
- **Alle sider undtagen endeflader er slebne: Kan anvendes vandret og sideværts.**
- **Påmonterbart vinkeldrev.**
- **Fuldstændigt indkapslet og nitreret spindel.**
- **Gevind til emnestop.**

Udførelse reklametekst:

- **Parringsnøjagtighed 0,02 mm.**
- **Føringsbane, induktionshærdet.**
- **Inklusive boringer 18M16 til nulpunktspændesystem centermål 200 mm.**
- **Alle sider undtagen endeflader er slebne: Kan anvendes vandret og sideværts.**
- **Fuldstændigt indkapslet og nitreret spindel.**

Leveringsomfang:

Inklusive trinbakker nr. 360468 og 360469, 4 spændejern og håndsving.

Specialtilbehør:

- **Gængse bakkefabrikater i størrelse 125, f.eks. nr. 361400 – 361660, nr. 362390 – 362600, nr. 361295, nr. 361296.**
- **Fikserings- og fastspændingssæt, nr. 360530.**
- **Emnestop, håndsving, nr. 360555; 360800.**

- Spændebolt nr. 360025.
- Vinkeldrev nr. 360471.
- Adapterplade til hurtigt skift af bakker Xtric nr. 361293; 361294 str. 125.
- Adapterplader nr. 361297; 361298 str. 125.

Bemærk:

- Passende basisenhedsforlænger 125 findes under nr. 360467_125 i ETL.
- Størrelse 125X leveres med bakkerne 361295 125 og 361296 125. Kan anvendes med Xpent-forsatsbakker.
- Passende basisenhedsforlænger 160 er nr. 360420 160

Henvisning reklametekst:

Størrelse 125X leveres med bakkerne 361295 125 og 361296 125. Kan anvendes med XPent-forsatsbakker.

Teknisk beskrivelse

r ±0,015	118 mm
Spændeområde d	131 - 313 mm
Langsgående not l H7	20 mm
Spændeområde b	0 - 182 mm
Basisenhedslængde a	424 mm
Basisenhedsbredde B	125 mm
Notafstand p H7	20 mm
t	144 mm
Farvekode til passende tilbehør	HiPo
o -0,02	40 mm
Tværgående not n H7	20 mm
Spændekraft op til maks.	40 kN
s- 0,02	62 mm
Basisenhedshøjde c -0,02	100 mm
Samlet længde L	512 mm
Vægt	35 kg
m ±0,02	180 mm
Kæbehøjde h	39,5 mm
Udførelse	Nulpunktsspændesystem

Serie	HiPoClamp
Produkttype	Maskinskruestik

Tilbehør

Grundbakker, par bløde Til bakkebredde 125 mm	362520 125
Basisenhed til forlænger Til type 125	360467 125
AdapterbakkeMobil Til type 125	361600 125
Fikserings-/fastspændingssæt Bord-T-notmål 12 mm	360530 12
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 14M12/90	360025 14M12/90
Fikserings-/fastspændingssæt Bord-T-notmål 22 mm	360530 22
Spændebakke, blødMobil Til type 125	361325 125
Emnestop	360555
Adapterbakkefast Til type 125	361620 125
Universal-nedholderbakkefast Til type 125	361380 125
Trinliste, klikesystem Til type 125	361952 125
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M12	360025 18M12
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 12M10/90	360025 12M10/90
Spændebakke, blødfast Til type 125	361320 125
Spændebakke-par med langsgående og tværgående riller Til bakkebredde 125 mm	362400 125
Fikserings-/fastspændingssæt Bord-T-notmål 14 mm	360530 14
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 12M10	360025 12M10
Vinkeldrev Til type 125	360471 125
Fjederbladsbakke-par Til bakkebredde 125 mm	362600 125
Fikserings-/fastspændingssæt Bord-T-notmål 16 mm	360530 16

Trinbakkefast Til type 125	361420 125
Universal-nedholderbakkeMobil Til type 125	361390 125
TrinbakkeMobil Til type 125	360468 125
TrinbakkeMobil Til type 125	361400 125
Rulle- nedholderbakker, par Til bakkebredde 125 mm	362460 125
Fikserings-/fastspændingssæt Bord-T-notmål 18 mm	360530 18
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 16M10	360025 16M10
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M16	360025 18M16
Spændebakker, par med forskudt støtteflade Til bakkebredde 125 mm	362560 125
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 16M8	360025 16M8
GrundbakkeMobil Til type 125	361500 125
Trinliste til trinside Til type 125	361972 125
PendelbakkeMobil Til type 125	361660 125
Ekstra fjederblads-par Til bakkebredde 125 mm	362620 125
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 25M10	360025 25M10
Emnestop, 3-dimensionalt Type 125	360435 125
Prismebakker – par Til bakkebredde 125 mm	362500 125
Trinliste, kliksystem Til type 125	361962 125
Spændebakke-par, glatte Til bakkebredde 125 mm	362420 125