

Garant**eco-stikklinge forstærket, Højre, Klingehøjde h5 / stikbredde w: 26/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273864 26/3
GTIN	4045197778215
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Med eco-køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Passer til:

Holder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-holder 319133. 319140 – 319141 størrelse RR eller LR.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat.

Bemærk:

Konstruktionen er ikke kompatibel med EWS-holdere nr. 319148 og 319149.

Teknisk beskrivelse

Højde, h ₁	21,4 mm
Stikbredde W	3 mm
Til maks. emne-Ø	65 mm
Klingehøjde h ₅	26 mm
Serie	Eco
Samlet længde L	97 mm
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	nej

Produkttype

Stikklinge