

**Garant****eco-stikklinge forstærket, Højre, Klingehøjde h5 / stikbredde w: 26/3Lmm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273864 26/3L
GTIN	4045197778239
Artikelklasse	21W

## Beskrivelse

**Udførelse:**

Med eco-køling direkte på skæret og ekstra friladdekøling.

**Passer til:**

Holder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-holder 319133. 319140 – 319141 størrelse RR eller LR.

**Advarsel:**

Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat.

**Bemærk:**

Konstruktionen er ikke kompatibel med EWS-holdere nr. 319148 og 319149.

## Teknisk beskrivelse

Til maks. emne-Ø	90 mm
Klingehøjde h <sub>5</sub>	26 mm
Stikbredde W	3 mm
Højde, h <sub>1</sub>	21,4 mm
Serie	Eco
Samlet længde L	109,5 mm
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	nej

Produkttype

Stikklinge