

Garant**Borestang, stål, Højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261124 16/11
GTIN	4045197778369
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 7
Spændehøjde L_2	15 mm
ISO-kode holder	A16M SVJBR/L11
Hovedlængde L_1	31,4 mm
Samlet længde L	150 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1103..
Plattestørrelse	11 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	22 mm
Halsbredde L_4	9,5 mm
Indstillingsvinkel κ	142 grader
Midterforskydning L_3	2 mm
Skaft-Ø D_5	16 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500