

Garant**Borestang, stål, Højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261124 20/11
GTIN	4045197778376
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	180 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Halsbredde L ₄	11 mm
Hovedlængde L ₁	38 mm
ISO-kode holder	A20Q SVJBR/L11
Midterforskydning L ₃	2 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	25 mm
Indstillingsvinkel κ	142 grader
Spændehøjde L ₂	19 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1103..
Plattestørrelse	11 mm
Skaft-Ø D _s	20 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500