

Garant**Borestang, stål, Højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261124 25/16
GTIN	4045197778383
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	28 mm
Samlet længde L	200 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
passende vendeskærsplatter	VB.. 1604..
Halsbredde L_4	16,5 mm
ISO-kode holder	A25R SVJBR/L16
Indstillingsvinkel κ	142 grader
Hovedlængde L_1	44 mm
Plattestørrelse	16 mm
Spændehøjde L_2	24 mm
Midterforskydning L_3	4,6 mm
Skaft-Ø D_5	25 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 17

269028 17

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil
15IP

674252 15IP

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500