

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261125 16/11
GTIN	4045197778390
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Spændehøjde $L_2$	15 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1103..
Samlet længde $L$	150 mm
Halsbredde $L_4$	9,5 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	142 grader
ISO-kode holder	A16M SVJBR/L11
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Hovedlængde $L_1$	31,4 mm
Midterforskydning $L_3$	2 mm
Plattestørrelse	11 mm
Mindste forborings-Ø $D_{\min}$	22 mm
Skaft-Ø $D_5$	16 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500