

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261125 20/11
GTIN	4045197778406
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Halsbredde L_4	11 mm
Spændehøjde L_2	19 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Hovedlængde L_1	38 mm
Indstillingsvinkel κ	142 grader
passende vendeskærsplatter	VB.. 1103..
Midterforskydning L_3	2 mm
ISO-kode holder	A20Q SVJBR/L11
Samlet længde L	180 mm
Mindste forborings-Ø D_{\min}	25 mm
Plattestørrelse	11 mm
Skaft-Ø D_5	20 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500