

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261125 25/16
GTIN	4045197778413
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A25R SVJBR/L16
Plattestørrelse	16 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Indstillingsvinkel κ	142 grader
Midterforskydning L_3	4,6 mm
Hovedlængde L_1	44 mm
Halsbredde L_4	16,5 mm
Samlet længde L	200 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1604..
Mindste forborings-Ø D_{\min}	28 mm
Spændehøjde L_2	24 mm
Skaft-Ø D_5	25 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 17

269028 17

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil
15IP

674252 15IP

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500