



High-performance-fræser 7792VX, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 25/3mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221900 25/3
GTIN	2050002058446
Artikelklasse	28R

Beskrivelse

Beskrivelse:

Vendeskersplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskersplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Vendeplattestørrelse	09
Skaft-Ø D _s h6	25 mm
passende vendeskersplatter	XD..
Skær-Ø D _c	25 mm
Samlet længde L _{i alt}	200 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	1,5 mm
Vendeplatteskrue	229917 (T15; 2,1 Nm)
Ø D ₃	10 mm
Udhængslængde L ₁	50 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	48 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	35 mm

Rampingvinkel α_{maks}	1,55 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	9,3 mm
Indstillingsvinkel κ	13 grader
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229917
--------------	--------