



High-performance-fræser 7792VX, med gevind, Ø D / antal skær Z: 35/6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221905 35/6
GTIN	4056544196316
Artikelklasse	28R

Beskrivelse

Beskrivelse:

Vendeskersplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskersplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskersplatter	XP.. 0603
Maks. skæredybde $a_{p\text{maks}}$	0,9 mm
Vendeplatteskrue	229916 (T7; 0,8 Nm)
Vendeplattestørrelse	06
Skær-Ø D_c	35 mm
Samlet længde $L_{i\text{alt}}$	43 mm
Ø D_3	24 mm
Holdegevind M	M16
Antal skær Z	6
Indvendig køling	ja
Rampinglængde L for $a_{p\text{maks}}$	23,2 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	59 mm
Rampingvinkel α_{\max}	0,49 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229916
--------------	--------