

**High-performance-fræser 7792VX, med boring, Ø D / antal skær Z: 66/5Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221908 66/5L
GTIN	4056544197856
Artikelklasse	28R

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Vendeskærsplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærsplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Holdeboring-Ø	27 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	50 mm
Vendeplattestørrelse	09
Vendeplatteskrue	229918 (T15; 2,1 Nm)
Antal skær Z	5
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	1,5 mm
Ø D_3	51 mm

passende vendeskærsplatter	XD..0904
Skær-Ø D_c	66 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	117 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	130 mm
Rampinglængde L for α_{maks}	50,3 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,29 grader
Indstillingsvinkel κ	13 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229918
--------------	--------