

**High-performance-fræser 7792VX, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/6Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221908 50/6L
GTIN	4056544198327
Artikelklasse	28R

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Vendeskærspaltternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i,alt}$	40 mm
Vendeplattestørrelse	12
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	2,5 mm
Vendeplatteskrue	229919 (T15; 3,1 Nm)
Antal skær Z	6
Holdeboring-Ø	22 mm
Ø D_3	29 mm

Skær-Ø D_c	50 mm
passende vendeskærsplatter	XD.. 1205
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	79 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	98 mm
Rampinglængde L for α_{maks}	28,3 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,61 grader
Indstillingsvinkel κ	12 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229919
--------------	--------