

Garant**ER med to skær, Tilslutning: ER25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237609 ER25
GTIN	4045197778901
Artikelklasse	29W

Beskrivelse**Udførelse:**

Hovedet med to skær består af basisenhed og vendeplatteholder.

Enkel integration med ER-spændetangspatron takket være integreret konus.

Skær kan indstilles enkeltvis.

Anvendelse:

Til opboring af eksisterende boringer.

Indvendig køling: ja

passende vendeskærsplatter: CC.. 09T3..

Nyttelængde L₁: 65 mm

Spindelområde Ø: 39,5 - 51,1 mm

Vendeplatteskrue: 219805

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	219805
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Nyttelængde L ₁	65 mm
Spindelområde Ø	39,5 - 51,1 mm
Tilslutning	ER25
Indvendig køling	ja
Produkttype	To skær

