

**Garant****ER med to skær, Tilslutning: ER32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237609 ER32
GTIN	4045197778918
Artikelklasse	29W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Hovedet med to skær består af basisenhed og vendeplatteholder.

**Enkel integration med ER-spændetangspatron takket være integreret konus.**

Skær kan indstilles enkeltvis.

**Anvendelse:**

Til opboring af eksisterende boringer.

Indvendig køling: ja

passende vendeskærsplatter: CC.. 09T3..

Nyttelængde L<sub>1</sub>: 75 mm

Spindelområde Ø: 49,5 - 67,1 mm

Vendeplatteskrue: 219805

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskrue	219805
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Nyttelængde L <sub>1</sub>	75 mm
Spindelområde Ø	49,5 - 67,1 mm
Tilslutning	ER32
Indvendig køling	ja
Produkttype	To skær

