



Fræsehovedforlænger kort, Dorn-Ø d1: 22mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	301105 22
GTIN	4045197778437
Artikelklasse	32B

Beskrivelse

Udførelse:

Holdetap, boring og slebne kontaktflader ved kraven.

Anvendelse:

Til fleksibel forlængelse af fræserhovedadaptere. Prisbillig variant til dyre specialfremstillinger. 3 mulige anvendelsesmuligheder: kort (45 mm) eller lang (70 mm) forlænger eller maks. kombination af to korte forlængere (2×45 mm).

Leveringsomfang:

Inklusive passende fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840.

Reserveskrue nr. 301107.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	48 mm
Dorn-Ø d ₁	22 mm
Samlet længde L	45 mm
A	19 mm
Norm	DIN 6357

Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Produkttype	Forlænger

Tilbehør

Tilspændingsskrue til forlænger 2 × 45 mm til dorn-Ø D1 16 mm	301109 16
Specialnøgle Til dorn-Ø 16 mm	309840 16
Tilspændingsskrue til forlænger 2 × 45 mm til dorn-Ø D1 22 mm	301109 22
Specialnøgle Til dorn-Ø 40 mm	309840 40
Tilspændingsskrue til forlænger 2 × 45 mm til dorn-Ø D1 40 mm	301109 40
Specialnøgle Til dorn-Ø 13 mm	309840 13
Tilspændingsskrue til forlænger 45 mm til dorn-Ø D1 16 mm	301107 16
Specialnøgle Til dorn-Ø 50 mm	309840 50
Tilspændingsskrue til forlænger 2 × 45 mm til dorn-Ø D1 32 mm	301109 32
Tilspændingsskrue til forlænger 2 × 45 mm til dorn-Ø D1 27 mm	301109 27
Specialnøgle Til dorn-Ø 22 mm	309840 22
Specialnøgle Til dorn-Ø 32 mm	309840 32
Tilspændingsskrue til forlænger 45 mm til dorn-Ø D1 22 mm	301107 22
Tilspændingsskrue til forlænger 45 mm til dorn-Ø D1 27 mm	301107 27
Tilspændingsskrue til forlænger 45 mm til dorn-Ø D1 40 mm	301107 40
Specialnøgle Til dorn-Ø 60 mm	309840 60
Tilspændingsskrue til forlænger 45 mm til dorn-Ø D1 32 mm	301107 32

Låseskrue til forlænger til dornlængde L 45 mm	301111 45
Specialnøgle Til dorn-Ø 27 mm	309840 27