



Fræsehovedforlænger lang, Dorn-Ø d1: 16mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	301106 16
GTIN	4045197778475
Artikelklasse	32B

Beskrivelse

Udførelse:

Holdetap, boring og slebne kontaktflader ved kraven.

Anvendelse:

Til fleksibel forlængelse af fræserhovedadaptere. Prisbillig variant til dyre specialfremstillinger. 3 mulige anvendelsesmuligheder: kort (45 mm) eller lang (70 mm) forlænger eller maks. kombination af to korte forlængere (2×45 mm).

Leveringsomfang:

Inklusive passende fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	70 mm
Udvendig Ø D	38 mm
Dorn-Ø d ₁	16 mm
A	17 mm
Norm	DIN 6357
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm

Produkttype

Forlænger

Tilbehør

Tilspændingsskrue til forlænger 70 mm til dorn-Ø D1 40 mm

301108 40

Låseskrue til forlænger til dornlængde L 70 mm

301111 70

Specialnøgle Til dorn-Ø 16 mm

309840 16

Specialnøgle Til dorn-Ø 22 mm

309840 22

Specialnøgle Til dorn-Ø 60 mm

309840 60

Specialnøgle Til dorn-Ø 40 mm

309840 40

Specialnøgle Til dorn-Ø 27 mm

309840 27

Specialnøgle Til dorn-Ø 50 mm

309840 50

Specialnøgle Til dorn-Ø 32 mm

309840 32

Tilspændingsskrue til forlænger 70 mm til dorn-Ø D1 32 mm

301108 32

Specialnøgle Til dorn-Ø 13 mm

309840 13

Tilspændingsskrue til forlænger 70 mm til dorn-Ø D1 27 mm

301108 27