



## Fræsehovedforlænger lang, Dorn-Ø d1: 22mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	301106 22
GTIN	4045197778482
Artikelklasse	32B

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Holdetap, boring og slebne kontaktflader ved kraven.

**Anvendelse:**

Til fleksibel forlængelse af fræserhovedadaptere. Prisbillig variant til dyre specialfremstillinger. 3 mulige anvendelsesmuligheder: kort (45 mm) eller lang (70 mm) forlænger eller maks. kombination af to korte forlængere (2×45 mm).

**Leveringsomfang:**

Inklusive passende fræserspændeskruer.

**Specialtilbehør:**

Specialnøgle nr. 309840.

### Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	70 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Udvendig Ø D	48 mm
A	19 mm
Norm	DIN 6357
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm

Produkttype	Forlænger
-------------	-----------

## Tilbehør

Låseskrue til forlænger til dornlængde L 70 mm	301111 70
Specialnøgle Til dorn-Ø 50 mm	309840 50
Specialnøgle Til dorn-Ø 60 mm	309840 60
Tilspændingsskrue til forlænger 70 mm til dorn-Ø D1 27 mm	301108 27
Specialnøgle Til dorn-Ø 32 mm	309840 32
Specialnøgle Til dorn-Ø 13 mm	309840 13
Tilspændingsskrue til forlænger 70 mm til dorn-Ø D1 40 mm	301108 40
Tilspændingsskrue til forlænger 70 mm til dorn-Ø D1 32 mm	301108 32
Specialnøgle Til dorn-Ø 16 mm	309840 16
Specialnøgle Til dorn-Ø 27 mm	309840 27
Specialnøgle Til dorn-Ø 40 mm	309840 40
Specialnøgle Til dorn-Ø 22 mm	309840 22