

**Garant****CNMG 09T304, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250050 HB7010-1
GTIN	4045197779038
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 09T304 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SS

Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 150 - 500 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Type	HB7010-1
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Spånbryder	SS
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig

Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 09T304
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning