

Garant**CNMG 120404, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250058 HB7010-1
GTIN	4045197779052
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120404 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånryder: SS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 500 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Primær anvendelse	P
Type	HB7010-1
Hjørneradius	0,4 mm

Spånbryder	SS
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning