

Garant**CNMG 120408, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250060 HB7010-1
GTIN	4045197779069
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120408 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 500 m/min**Teknisk beskrivelse**

Type	HB7010-1
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Spånbryder	SS
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm

Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning