

Garant**CNMG 120404, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250156 HB7010-1
GTIN	4045197779090
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120404 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 8 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 440 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Type	HB7010-1
Skæredybde a_p	0,5 - 8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o

Spånryder	SM
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMG 120404
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning