

Garant
CNMG 160616, Type: HB7010-1

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250172 HB7010-1
GTIN	4045197779656
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 160616 HB7010-1 Type: HB7010-1
 Spånbryder: SM
 Tolerance: M
 Skæredybde a_p : 0,5 - 8 mm
 Tilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 440 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	1,6 mm
Spånbryder	SM
Type	HB7010-1
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 8 mm

Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160616
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning