

Garant**CNMM 120412, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250453 HB7010-1
GTIN	4045197779779
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMM 120412 HB7010-1 Type: HB7010-1
Spånbryder: SR
Skæredybde a_p : 2 - 10 mm
Tilspænding f : 0,4 - 1,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 375 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 375 m/min
Type	HB7010-1
Tilspænding f	0,4 - 1,2 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	1,2 mm
Spånbryder	SR
Skæredybde a_p	2 - 10 mm

Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 120412
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning