

Garant
CNMM 160612, Type: HB7010-1

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250458 HB7010-1
GTIN	4045197779786
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMM 160612 HB7010-1 Type: HB7010-1
 Spånbryder: SR
 Skæredybde a_p : 2 - 10 mm
 Tilspænding f : 0,4 - 1,2 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 375 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 375 m/min
Spånbryder	SR
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	2 - 10 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	1,2 mm
Type	HB7010-1

Tilspænding f	0,4 - 1,2 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 160612
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning