

Garant**CNMM 160616, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 250460 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197779793 |
| Artikelklasse | 21G |

Beskrivelse

CNMM 160616 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånryder: SR

Skæredybde a_p : 2 - 10 mmTilspænding f : 0,4 - 1,2 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 375 m/min**Teknisk beskrivelse**

| | |
|--|-----------------|
| Hjørneradius | 1,6 mm |
| Tilspænding f | 0,4 - 1,2 mm/o |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 100 - 375 m/min |
| Spånryder | SR |
| Primær anvendelse | P |
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Type | HB7010-1 |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Skæredybde a_p | 2 - 10 mm |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning |
| Skæremateriale | HM |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMM 160616 |
| Antal skift/skær | 4 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |