

Garant**DNMG 150604, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250760 HB7010-1
GTIN	4045197779885
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150604 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 440 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Type	HB7010-1
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm

Spånbryder	SM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning