

Garant**DNMG 150608, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250762 HB7010-1
GTIN	4045197779892
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150608 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm

Tilspænding f: 0,2 - 0,5 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 440 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Type	HB7010-1
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Spånryder	SM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	DNMG 150608
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning