

Garant**DNMG 150608, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250862 HB7010-1
GTIN	4045197779915
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150608 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SG

Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 375 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	SG
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 375 m/min
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm

Type	HB7010-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning