

Garant
KNUX 160405R, Type: HB7010-1

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251030 HB7010-1
GTIN	4045197779939
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

KNUX 160405R HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SM

Spånbryder: 2,2 mm

 Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm

 Tilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/o

 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 440 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,5 mm
Spånbryder	SM
Type	HB7010-1
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Spånbryder	2,2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	KNUX 160405R
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning