

Garant**KNUX 160405L, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251072 HB7010-1
GTIN	4045197779984
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

KNUX 160405L HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SG

Spånbryder: 3,2 mm

Skæredybde a_p : 1 - 6 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 375 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	SG
Spånbryder	3,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 375 m/min
Skæredybde a_p	1 - 6 mm
Type	HB7010-1
Hjørneradius	0,5 mm
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	KNUX 160405L
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning