


Garant**SNMG 120404, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251142 HB7010-1
GTIN	4045197780010
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 120404 HB7010-1 Hjørneradius: 0,4 mm
Type: HB7010-1
Spånryder: SS
Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 500 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Spånryder	SS
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Type	HB7010-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120404
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning