

Garant**SNMM 150616, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251390 HB7010-1
GTIN	4045197780171
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMM 150616 HB7010-1 Hjørneradius: 1,6 mm
Type: HB7010-1
Spån Bryder: SR
Skæredybde a_p : 2 - 12 mm
Tilspænding f : 0,4 - 1,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 375 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Spån bryder	SR
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 375 m/min
Skæredybde a_p	2 - 12 mm
Tilspænding f	0,4 - 1,2 mm/o
Hjørneradius	1,6 mm

Type	HB7010-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMM 150616
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning