


Garant**SNMM 190624, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251394 HB7010-1
GTIN	4045197780188
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMM 190624 HB7010-1 Hjørneradius: 2,4 mm
Type: HB7010-1
Spånryder: SR
Skæredybde a_p : 2 - 12 mm
Tilspænding f : 0,4 - 1,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 375 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 375 m/min
Spånryder	SR
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	2,4 mm
Type	HB7010-1
Skæredybde a_p	2 - 12 mm
Tilspænding f	0,4 - 1,2 mm/o

Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMM 190624
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning