

Garant**TNMG 160408, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251434 HB7010-1
GTIN	4045197780201
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TNMG 160408 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 500 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Spånbryder	SS
Primær anvendelse	P
Type	HB7010-1
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning