

Garant**TNMG 160408, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251544 HB7010-1
GTIN	4045197780225
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TN.G 160408 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 440 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Type	HB7010-1
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Spånbryder	SM

Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning