

Garant**VNMG 160404, Type: HB7010-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251732 HB7010-1
GTIN	4045197780232
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Type	HB7010-1
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Tilspænding f	0,08 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånryder	SS
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning