

Garant**VNMG 160404, Type: HB7010-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251802 HB7010-1
GTIN	4045197780256
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7010-1
Spånbrøder	SM
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404

Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning