

Garant**WNMG 060404, Type: HB7010-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251952 HB7010-1
GTIN	4045197780270
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	SS
Type	HB7010-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning