

Garant**WNMG 060408, Type: HB7010-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251954 HB7010-1
GTIN	4045197780287
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 060408 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 500 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	SS
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Primær anvendelse	P
Type	HB7010-1
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning